## Blume Förderanlagen
**table à billes**

bille de manutention en acier, convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 500 mm, empattement 75 mm

Made in Germany

**Numéro d'article: 428391**

## Blume Förderanlagen Table à billes

table à billes

- bille de manutention en acier
- diamètre de roulette 15 mm
- convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 500 mm
- largeur 540 mm
- empattement 75 mm
- cadre en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- panneau en acier coloris RAL 5015 bleu ciel

## Détails techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| manutention dynamique | convoyeurs | empattement | 75 mm |
| type de convoyeur | table à billes | largeur | 540 mm |
| composants de convoyeur | élément de convoyeur | hauteur de cadre | 70 mm |
| type de roulettes | bille de manutention | matériau de plaque | acier |
| matériau de roulette | acier | couleur de la plaque | bleu// RAL 5015 |
| diamètre de rouleau | 15 mm | épaisseur de panneau | 4 mm |
| longueur de convoyeur | 0,5 m | matériau de cadre | acier |

| | | | |
|---|---|---|---|
| extensible | non | surface de cadre | galvanisé |
| largeur de convoyeur | 500 mm | Poids | 16 kg |

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| 428675 | | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428766 | | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428846 | | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429077 | | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429204 | | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 588412 | | butée d'arrêt pour convoyeur omnidirectionnel, pour largeur de convoyeur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

## Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|---|---|---|
| 505362 | | potelet à sangle, diamètre de montant 83 mm, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir |
| 520983 | | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| 523822 | | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |