Paletten-Aufsatzrahmen

Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 1000 mm, Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar

VE 2 Stück

Artikelnummer: 503178

Paletten-Aufsatzrahmen

Mit 4 Scharnieren

Paletten-Aufsatzrahmen

- Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 1000 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Verpackungstyp	Paletten-Aufsatzrahmen	faltbar	ja
Höhe	200 mm	stapelbar	ja
Länge	1200 mm	Rahmenstärke	20 mm
Breite	1000 mm	Scharniere Anzahl	4 Stück
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Anlieferung	zerlegt
Material	Kunststoff	Gewicht	12 kg

Zubehör

503187		Teiler, für Aufsatzrahmen, Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 1000 mm, Teilung 4-fach, aus Kunststoff
503188		Teiler, für Aufsatzrahmen, Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 1000 mm, Teilung 8-fach, aus Kunststoff

503189		Stapelecken, für Aufsatzrahmen
510115		Stapelecken, für Aufsatzrahmen

Dazu passt auch ...

402098		Palettenroller, Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
510137		Etikettenhalter, Höhe x Länge 100 x 125 mm, Zum Einhängen, aus Stahl
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm