Rollcart
diable de manutention en bois

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 370 x 140 mm, châssis avec vernis à la résine synthétique en nature, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 158351

Rollcart Diable de manutention en bois

Stabilité accrue grâce aux renforts en acier hauts

diable de manutention en bois

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 370 x 140 mm
- châssis avec vernis à la résine synthétique en nature
- hauteur x largeur 1150 x 620 mm
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Diamètre de roue	260 mm
largeur de pelle	370 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	140 mm	poignée de sécurité	non
matériau	bois/acier	hauteur	1150 mm
surface	verni à la résine synthétique	largeur	620 mm

couleur	nature	profondeur	540 mm
rabattable	non	Poids	15,5 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

158296		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal