

Alu-Transportroller

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Plattform aus Aluminium-Winkelprofil mit Abrollrand, 4 Lenkrollen, Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 219859



Kastenroller

Alu-Transportroller

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform aus Aluminium-Winkelprofil mit Abrollrand
- Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 80 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium
Rollertyp	Kastenroller	Lenkstange	nein
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Euronorm	ja	Bereifung	Polypropylen
Ladeflächenlänge	600 mm	Material Felge	Polypropylen
Ladeflächenbreite	400 mm	Rad-Ø	80 mm
Plattform	offen	Länge	618 mm
Material Plattform	Aluminium	Breite	420 mm
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Gewicht	4,4 kg