Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Oedenberger Straße 149
D-90491 Nürnberg
www.barthelme.de
info@barthelme.de

Datenblatt / Data Sheet

LED-Konverter 10W
LED converter 10W



Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
Artikelnummer / Item no.	**66004156**	**66004154**
Eingangsspannung / Input voltage	198-264V AC 176-264V DC	
Ausgangsspannung / Output voltage	24V DC	12V DC
Max. Ausgangsstrom / Max. output current	0.42A	0.82A
Ausgangsleistung / Power output	10W	
Leistungsfaktor / Power factor	0.58λ	
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	+65°C	+70°C
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	-25°C ~ +50°C	
Abmessungen / Dimensions	76x36x18mm	
Gewicht / Weight	50g	
Funktionen / Functions	• angeschlossene Anschlussleitungen primär und sekundär • Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß	
	• cables on primary and secondary circuits for connection *• Protection against overtemperature, overloads, mains voltage spikes and short circuit*	

Abmessungen / Dimensions

L: 76mm
B: 36mm
H: 18mm