

Klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 630 x 400 mm, Plattform aus Aluminium, Schiebebügel und Rollen klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 224579



klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

extrem kompakt zusammenfaltbar

Klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 630 x 400 mm
- Plattform aus Aluminium
- Schiebebügel und Rollen klappbar
- Schiebebügel ausziehbar
- Höhe 900 mm, zusammengeklappt 90 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 80 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Aluminium
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück

Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Transportwagen Ausstattung	Hängetasche
Traglast	150 kg	Wagen Funktion	Schiebebügel ausziehbar
klappbar	ja	Bereifung	TPE
Klappfunktion	Schiebebügel und Rollen klappbar	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	630 mm	Rad-Ø	80 mm
Ladeflächenbreite	400 mm	Radlager	Kugellager
Höhe geklappt	90 mm	Höhe	900 mm
Material Plattform	Aluminium	Gewicht	9,5 kg