

hofs

## Palettenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

GRAVIS

Höhe x Breite x Tiefe 3360 x 5700 x 1100 mm, 2 Regalfelder mit je 2 Ebene(n) mit Traversen, 18 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen in RAL2004 Reinorange



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 242234

### Palettenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)


- Steck-/Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3360 x 5700 x 1100 mm
- Fachbreite 2700 mm
- 2 Regalfelder mit je 2 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 70 mm verstellbar
- 18 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Auflageträger mit geschlossenen Kastenprofilen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen in RAL2004 Reinorange
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Ebenen gem. Angebot
- 5 Jahre Garantie






- Montagehinweis: Kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen

## Technische Details

|                  |                      |                                  |  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp         | Regal                | Böden / Ebenen Anzahl            | 2 Stück  |
| Regaltyp         | Palettenregal        | Böden- / Ebenentyp               | Traversen  |
| Regalsystem      | Steck-/Schraubsystem | Böden / Ebenen Montage           | eingehängt   |
| Regalfeld        | Komplettregal        | Höhenverstellraster Ebene        | 70 mm  |
| Regalfeld Anzahl | 2 Stück              | Fachbreite                       | 2700 mm  |
| Material         | Stahl                | Stabilität / Aussteifung / Verst | Auflageträger mit geschlossenen Kastenprofilen   |
| Höhe             | 3360 mm              | Oberfläche Ständer               | verzinkt   |
| Breite           | 5700 mm              | Farbe Boden                      | reinorange // RAL2004  |
| Tiefe            | 1100 mm              | Farbe Ausführung                 | verzinkt/orange  |
| Stellplätze      | 18 Stück             | Lieferumfang                     | 1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Ebenen gem. Angebot |
| Lagerebenen      | 3 Stück              | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Einlagerung      | längs                | Montagehinweis                   | Kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen  |
| Nutzung          | einseitig            | Gewicht                          | 229,36205 kg   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 242222 |   | Bolzenanker für Palettenregal, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 242223 |  | Doppelregalverbinder für Palettenregal, Länge 200 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 242227 |  | Palettenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3360 x 2800 x 1100 mm, Fachlast 3000 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen in RAL2004 Reinorange                        |
| 242231 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, der Boden wird bündig auf die Auflageträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 242237 |  | Giterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1000 x 2700 mm, Für Regalbreite 2700 mm, Maschenweite 50 x 50 mm   |
| 242239 |  | Giterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1500 x 2700 mm, Für Regalbreite 2700 mm, Maschenweite 50 x 50 mm   |
| 242240 |  | Distanzhalter für Giterrückwand für Palettenregal, Länge 150 mm   |
| 242244 |  | Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 9 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 2700 x 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 242250 |  | Längstraverse (einzel) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen  |
| 242251 |  | Längstraversen (Paar) für Palettenregal, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 242255 |  | Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 900 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz |
| 242278 |  | Tiefensteg für Palettenregal, passend für Regaltiefe 1100 mm, in RAL2004 Reinorange  |
| 242281 |  | Tiefenwinkelrahmen für Gitterbox für Palettenregal, passend für Regaltiefe 1100 mm mit einer Einlagerungsbreite von 800 mm, mit Seiten- und Endanschlag, in RAL5010 Enzianblau                             |
| 242284 |  | Regalanfahrerschutz, L-Profil, Höhe 400 mm, in gelb/schwarz  |
| 242285 |  | Regalanfahrerschutz, U-Profil, Höhe 400 mm, in gelb/schwarz  |

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146371 |    | Magnetische Etikettentasche, Höhe x Breite 88 x 163 mm, Rückseite magnetisch, aus Polypropylen in blau  |
| 148636 |    | Hygienepalette, Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in grau   |
| 210867 |   | Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen  |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm  |