Hupfer
Edelstahlregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1475 x 600 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahl-Blechrost, Nutzung einseitig

Artikelnummer: 523009

Hupfer Lebensmittel-Steckregal

Anbauregal

Edelstahlregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1475 x 600 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1450 x 540 mm
- 4 Ebene(n) mit Edelstahl-Blechrost
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Edelstahl
- Ständer mit oberen Abschlusskappen
- Ständer mit Höhenausgleichsfüße
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- mit GS-Zeichen
- Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal (Fachlast - 30%)
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1450 mm
Regaltyp	Lebensmittelregal	Fachtiefe	540 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Anbaufeld	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Regal Funktion	Umbau zum Eckregal
Material	Edelstahl 1.4301	Ständer Ausstattung	Abschlusskappen oben
Höhe	1800 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1475 mm	Farbe Ausführung	Edelstahl
Tiefe	600 mm	Unterbau	Höhenausgleichsfüße
Fachlast	150 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	1200 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Zertifizierung	GS
Böden- / Ebenentyp	Edelstahl-Blechrost	Gewicht	32,8 kg
Höhenverstellraster Ebene	150 mm		

Zubehör

522968		Edelstahlregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1175 x 600 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahl-Blechrost, Nutzung einseitig
523122		Diagonalverstrebung für Steckregal, Für jedes dritte Anbaufeld, Aus Edelstahl
590301		geschlitzter Edelstahlfachboden für Edelstahlregal, Breite x Tiefe 1450 x 540 mm, Für eine Fachlast von 150 kg

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen