SIEMENS

Datenblatt 6ES7193-6BP00-0BA0

Abbildung ähnlich

SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, BU-TYPE A0, PUSH-IN KLEMMEN, OHNE AUX-KLEMMEN, NACH LINKS GEBRUECKT, BXH: 15MMX117MM

Produkttyp-Bezeichnung

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C

Stromtragfähigkeit

bis 60 °C, max.	10 A

Potenzialtrennung

zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja

Isolation

Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)

Maße

Breite	15 mm
Höhe	117 mm

Gewichte

Gewicht, ca.	40 g

letzte Änderung: 12.03.2015

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG