fetra
Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb

Artikelnummer: 999406

fetra Scherenhubtischwagen

Traglast 1000 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Gewicht 138 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Material Plattform	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	1000 kg	Material Rollen	Polyurethan
Länge Plattform	1010 mm	Länge	1260 mm
Breite Plattform	520 mm	Wiegefunktion	nein
Hubhöhe (min.)	445 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubhöhe (max.)	950 mm	Farbe Plattform	anthrazitgrau // RAL7016
Scheren Ausführung	Einfachschere	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Farbe Schere	schwarz/gelb
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Bügel	tiefschwarz // RAL9005
Griff	Schiebebügel	Garantie	2 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	138 kg

Zubehör

999235		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, starr
999246		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, drehbar