C+P
Werkstattschrank
ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, 8 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

ERGO

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 945837



C+P Systemschrank ERGO

Werkstattschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x82 mm/4x170 mm
- Traglast je Schublade 25 kg
- Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
- mit Auszugsperre

- Ausstattung: 4x82, 4x170
- mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 2 Böden und 8 Schubladen, rechts mit 4 Böden
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	930 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Tiefe	500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	abschließbar	ja
Schrank links Ausstattung	2 Böden und 8 Schubladen	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank rechts Ausstattung	Böden	Wertfach	nein
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung Schublade	auf Gleitführung
Traglast Fachboden	70 kg	Auszug Schublade	80 %
Schubladen Anzahl	8 Stück	Auszugsperre	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	4x82 mm/4x170 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Schubladentraglast	25 kg	Griff	Muldengriff
Fronthöhe 82 mm	4 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 170 mm	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Ausstattung detailliert	4x82, 4x170
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	116,68 kg
Oberfläche Front	einbrennlackiert		

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
403815		Trennbleche, passend für Fronthöhe 70 mm, Höhe 68 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

403816		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 32 Kästen, Höhe 54 mm, Höhe 54 mm, Aus Kunststoff in rot/weiß
966735		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 459 x 449 mm, für Schranktiefe 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung