# Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 4
## blu



## Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 4, colore blu, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 4 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 7,10 litri / 3,56 litri
- Portata 20 kg/Carico impilabile: 167 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 1 supporto per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori longitudinali cod. art. 674005
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 4 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale 10^3 - 10^6 ohm
- P=profondità= 332 mm, L=larghezza=207 mm, A=altezza=155 mm
- Dimensioni interne: 290x170x144 mm

## Informazioni:

### Articolo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codice dell'articolo | **674300** | Colore | **blu** |
| GTIN | **4007228703337** | Volume in L | **7,10** |
| Tariffa doganale | **39231090** | Peso (kg) | **0,39** |
| Unità di imballaggio | **12** | P x L x A (mm) | **332 x 207 x 155** |

### Imballaggio esterno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contenuto in pezzi | **12** | Peso lordo unità di imballaggio kg | **4,68** |
| P x L x A (mm) | **334 x 422 x 681** | pdf.information.eanPu | **4007228283938** |

### Pallet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero di scatole | **18** | Cartoni per strato | **6** |
| Numero di strati | **3** | Peso lordo pallet (kg) | **104,24** |
| P x L x A (mm) | **1,20 x 0,80 x 2,19** | | |