## Pinseldrahtbürsten — 6 mm Schaft

**Anwendung:** Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zur Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Vertiefungen oder Bohrungen, Reinigung von Gussteilen, Entfernung von Lack- und Gummiresten, etc. Für noch aggressivere Wirkung wählen Sie die gezopfte Ausführung.

| Typ **Stahldraht** | Typ **Edelstahldraht** (Rost frei) | Pinsel-durchmesser | Besatz-höhe | $U_{max}$ | Drahtstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| DBP 12x20 ST | DBP 12x20 ES | 12 | 20 | 20000 min.$^{-1}$ | 0,3 mm (gewellt) |
| DBP 23x25 ST | DBP 23x25 ES | 23 | 25 | 18000 min.$^{-1}$ | 0,3 mm (gewellt) |
| DBP 19x28 STG | DBP 19x28 ESG | 19 | 28 | 20000 min.$^{-1}$ | 0,35 mm (6 x gezopft) |

## Rundbürsten — 6 mm Schaft

**Anwendung:** Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, o.ä., Reinigung von Schweißnähten, leichte Entgratarbeiten, Bürsten mit Edelstahldraht zum Entfernen von Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten.

| Typ **Stahldraht** | Typ **Edel-stahldraht** (Rost frei) | Typ **Messing-draht** (NEU) | Durch-messer | Breite | $U_{max}$ | Drahtstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR 30x6 ST | DBR 30x6 ES | DBR 30x6 MS | 30 | 6 | 20000 min.$^{-1}$ | 0,2 mm (gewellt) |
| DBR 50x10 ST | DBR 50x10 ES | DBR 50x10 MS* | 50 | 10 | 15000 min.$^{-1}$ | 0,3 mm (gewellt) |
| DBR 70x14 ST | DBR 70x14 ES | DBR 70x14 MS* | 70 | 14 | 15000 min.$^{-1}$ | 0,3 mm (gewellt) |
| DBR 75x12 STG (NEU) | DBR 75x12 ESG (NEU) | --- | 75 | 12 | 25000 min.$^{-1}$ | 0,5 mm (18 x gezopft) |

* Drahtstärke 0,2 mm

LOCTITE
Spezial Handreiniger
auf Seite 1068

Atem- & Gehörschutz
Seite 1071

## Zylinderbürsten — 3,8 mm Schaft

NEU

**Ausführung:** 90 mm lang, Besatzlänge: 25 mm
**Anwendung:** Zum maschinellen Entgraten oder Reinigen von Rohren, Bohrungen, Gewindebohrungen, Querbohrungen oder Nuten. Bürsten nur rechtsdrehend einsetzen.

| Typ **Stahldraht** | Durch-messer | $U_{max}$* | Drahtstärke |
|---|---|---|---|
| DBZS 10 ST | 10 | 3500 min.$^{-1}$ | 0,12 mm (gewellt) |
| DBZS 13 ST | 13 | 3500 min.$^{-1}$ | 0,12 mm (gewellt) |
| DBZS 16 ST | 16 | 3000 min.$^{-1}$ | 0,12 mm (gewellt) |
| DBZS 19 ST | 19 | 3000 min.$^{-1}$ | 0,2 mm (gewellt) |
| DBZS 25 ST | 25 | 3000 min.$^{-1}$ | 0,2 mm (gewellt) |

* Bürste muss min. 10 mm in der Bohrfutteraufnahme eingespannt sein

## Rohrbürsten mit Gewindeanschluss

NEU

**Ausführung:** 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm Anschlussgewinde W 1/2" AG (12,7 mm)
**Anwendung:** Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.

| Typ **Stahldraht glatt** | Durchmesser | Drahtstärke |
|---|---|---|
| **Rohrbürste mit Gewindeanschluss** | | |
| DBRO 30 ST | 30 | 0,3 mm |
| DBRO 35 ST | 35 | 0,3 mm |
| DBRO 40 ST | 40 | 0,35 mm |
| DBRO 45 ST | 45 | 0,35 mm |
| DBRO 50 ST | 50 | 0,35 mm |
| DBRO 63 ST | 63 | 0,4 mm |
| DBRO 75 ST | 75 | 0,4 mm |
| DBRO 100 ST | 100 | 0,5 mm |
| **Zubehör für Rohrbürsten mit Gewindeanschluss** | | |
| DBRO-GRIFF 1000 | Drahtstiel mit Grifföse, Anschlussgewinde W 1/2" IG, 1000 mm lang | |
| DBRO-VERL 1000 | Verlängerung, Anschlussgewinde W 1/2" AG- W 1/2" IG, 1000 mm lang | |
| DBRO-GRIFF HAND (NEU) | Handgriff, Anschlussgewinde W 1/2" IG | |
| DBRO-BOFU (NEU) | Gewindeadapter W 1/2" IG - 6 mm Schaft für Bohrfutteraufnahme | |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.