## BS-ROLLEN
## roulette fixe

force 200 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm

**Numéro d'article: 526627**

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 200 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 10 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm

## Détails techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| manutention dynamique | roulettes | pare-fils | non |
| type de roulettes | roues pour fortes charges | hauteur totale | 150 mm |
| modèle | roulette fixe | longueur de moyeu | 40 mm |
| charge | 200 kg | trou de moyeu | 20 mm |
| pneumatique | polyuréthane | largeur de roue | 40 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø de roue | 100 mm | propriété surface de roulement | silencieuses |
| matériau de jante | aluminium | longueur de plaque | 100 mm |
| roulement | roulement à billes | largeur de plaque | 85 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | distance trou de vis | 80x60 mm |
| élément de fixation | panneau | Ø de trou de vis | 10 mm |
| conducteur d'électricité | non | surface de boîtier | galvanisé |
| matériau de boîtier | acier | Poids | 1,55 kg |
| frein | sans | | |

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| 526628 | | roue, force 200 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium |

## Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|---|---|---|
| 400701 | | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 | | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 | | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |