

# WITOPET professional

## Die klassische Pipette für Profis

WITOPET professional ist die klassische Einkanalpipette, hergestellt für die tägliche Anwendung im Labor: genaues Pipettieren, robuste und handliche Bauweise. Die sieben verfügbaren Modelle decken eine Volumenbreite von 0,2 µl bis zu 5 ml ab.

### Pipettierknopf

Der Pipettierknopf ist farbcodiert, um Verwechslung zu vermeiden. Er lässt sich mit wenig Kraftaufwand bedienen.

### Einstellschraube

Die farbig codierte Einstellschraube ermöglicht eine einfache und genaue Volumeneinstellung.



### Farbcodierung

Die Farben des Druckknopfes, der Einstellschraube sowie des Spitzenabwurfsknopfes unterscheiden sich eindeutig je nach Pipette und erlauben das Erkennen auf einen Blick.



### Kolben

Die optimierte Kolbeneinheit erlaubt eine Feindosierung der Pipettierkraft, wodurch sich WITOPET professional besonders eignet für präzise Anwendungen wie z.B. die Beladung eines Gels.



### Spitzenabwurf

Die Spitzenabwurfvorrichtung aus Edelstahl sitzt fest und verrutscht nicht



### Spitzenkonus

Die Pipettenspitzen der etablierten Marken passen auf den Spitzenkonus.



# Einkanal-Mikroliterpipette

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- hohe Qualität, hergestellt in Deutschland
- wettbewerbsfähiger Preis
- ideal für präzise Laboranwendungen
- 7 farbcodierte Einkanal-Modelle
- hohe Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655
- ergonomisch geformt und leicht im Gewicht
- robuste und stabile Bauweise
- optimierte Federkraft für bequemes Pipettieren
- festsitzender Spitzenabwurf aus Edelstahl
- geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
- komplett autoklavierbar bei 121°C
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung, gültig ab Januar 2015

## WITOPET professional

Volumenn µl	Farbe	Teilung µl	getestetes Volumen µl	Genauig- keit ± µl	Variations- koeffizient ≤ µl	Bestellnummer
0.2 - 2.0	rot	0.1	0.2	0.08	0.04	5 402 002
			0.5	0.08	0.04	
			1	0.08	0.04	
			2	0.08	0.04	
0.5 - 10	rot	0.1	1	0.12	0.08	5 402 010
			5	0.12	0.08	
			10	0.12	0.08	
2 - 20	gelb	0.1	2	0.20	0.10	5 402 020
			10	0.20	0.10	
			20	0.20	0.10	
10 - 100	gelb	1.0	10	0.80	0.30	5 402 100
			50	0.80	0.30	
			100	0.80	0.30	
20 - 200	gelb	1.0	20	1.60	0.60	5 402 200
			100	1.60	0.60	
			200	1.60	0.60	
100 - 1000	blau	10	100	8	3	5 402 901
			500	8	3	
			1000	8	3	
1000 - 5000	schwarz	10	1000	40	15	5 402 950
			2500	40	15	
			5000	40	15	
Pipettengestell für Witopet professional						5 406 107

