Edelstahl-Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus einseitig gebürstet, Front einseitig gebürstet

Artikelnummer: 520155

Universalschrank

Edelstahl-Universalschrank

- Geeignet für Betriebe aus Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
- Traglast je Ebene 45 kg
- aus Edelstahl, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus einseitig gebürstet
- Front einseitig gebürstet

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	einschlagend
Schranktyp	Universalschrank	abschließbar	ja

geeignet für (Branche/Bereich)	Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Edelstahl
Breite	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	400 mm	Material Eigenschaft	beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, viele Chemikalien, verschleiß- und korrosionsbeständig, leicht zu desinfizieren
Schrank Ausstattung	Böden	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	45 kg	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	einseitig gebürstet	Gewicht	79 kg
Oberfläche Front	einseitig gebürstet		

Zubehör

520165	·	Edelstahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Traglast 45 kg, Aus Edelstahl

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau