Seilgeschirr

4-strängig, Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 1450 / 1050 kg, Nutzlänge 1 m, Seil Ø 8 mm, mit Ösenhaken

Artikelnummer: 505065

Seilgeschirr

4-strängig

Seilgeschirr

- 4-strängig
- Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 1450 / 1050 kg
- Nutzlänge 1 m
- Seil Ø 8 mm
- mit Ösenhaken
- aus Stahl
- gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Seilgeschirr	Hakentyp	Ösenhaken
Traglast (einfach direkt)	1450 kg	Durchmesser Seil	8 mm
Traglast 0-45°	1450 kg	Material	Stahl
Traglast 45-60°	1050 kg	Norm	DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA

Nutzlänge	1 m	Gewicht	5,03 kg

Zubehör

505075	·	Mehrlänge für Seilgeschirr, Traglast 1450 kg, 4-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar