Panik- Sicherheitsschloss 309NB / 309NE

ASSA ABLOY



Vorteile auf einen Blick

- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804 (in Vorbereitung)
- Geprüft auf 500.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht
- Schlossvarianten für 2-flügelige Türen mit Vollpanikfunktion, Standflügelverrriegelung mit Sicherheits-Obenverriegelung für RC-Türen (in Vorbereitung)
- Selbstverriegelung mit mechanischer Ablaufsteuerung
- Eignung für Feuerschutztüren, EN 1634-1
- Geprüft nach EN 179/EN 1125
- Mechanische Verriegelung 309N/319N: Varianten mit Panikfunktion E und B
- 6-mm-Vollstulp für mehr Sicherheit
- Einheitliche Schlosskastenmaße, kompatibel mit 809N/819N (elektromechanisch) und 509N/519N (Motorschloss)
- DIN links/rechts verwendbar durch universelle Kreuzfalle und umschraubbare Steuerfalle
- Verschraubungsmöglichkeit für Sicherheitsbeschläge und Ovalrosetten durch das Schloss
- Panikseite auswärts oder einwärts öffnend umschraubbar (Panikfunktion B)
- Massiver, oberflächengehärteter Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss, Querscherbelastung 20.000 N
- Eine Variante für Euro-Profilzylinder und Schweizer Rundprofilzylinder
- Einbruchhemmung: in geeigneten Türsystemen bis RC 2 erreichbar

Produktbeschreibung

- Das 309N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss für einflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangsund Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Die Panikseite auswärts oder einwärts öffnend ist ebenfalls umschraubbar.

Hinweis

- Schließblech muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Geprüft nach	EN 179 / EN 1125
Abmessungen Gehäuse	312 x 20 x Dornmaß + 15,5 mm (L x B x H)
Riegelgegenkraft nach EN 12209	6.000 N
Seitliche Riegelbelastung nach EN 12209	20.000 N
Dornmaß	35, 40, 45, 55, 65, 80 mm
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm (vorgerichtet für Euro-Profilzylinder), 94 mm (vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder)
Riegelausschluss	20 mm
Stulpmaße	446 x 24 x 6 mm
Material Stulp	Stahl verchromt

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Panikfunktion	Entfernung	Stulpmaße
309NB001*540000	B	92 mm	446 x 24 x 6 mm
309NE001*500000	E	92 mm	446 x 24 x 6 mm
309NB091*540000	B	92 mm	446 x 24 x 3 mm
309NE091*500000	E	92 mm	446 x 24 x 3 mm
309NB001*940000	B	94 mm	446 x 24 x 6 mm
309NE001*900000	E	94 mm	446 x 24 x 6 mm
309NE091*900000	E	94 mm	446 x 24 x 3 mm
309NB091*940000	B	94 mm	446 x 24 x 3 mm

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloy.de