Schake
Mobilzaun

Element: Ausgleichselement, Höhe x Breite 1200 x 2200 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte



Artikelnummer: 150135

Schake Mobilzaun

Ausgleichselement

Mobilzaun

- Element: Ausgleichselement
- Für den Außenbereich geeignet
- Geeignet für Baustellen
- Höhe x Breite 1200 x 2200 mm
- Maschenweite 300 x 100 mm
- 3 mm stark
- Aus Stahl sendzimirverzinkt
- Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Höhe Masche	300 mm
Absperrsystem	Zaun	Breite Masche	100 mm

Zauntyp	Mobilzaun	Drahtstärke	3 mm
Einsatzort	Außenbereich	Material	Stahl
geeignet für (Branche/Bereich)	Baustellen	Oberfläche	sendzimirverzinkt
Modul	Ausgleichselement	Bauzaun Ausstattung	Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Höhe	1200 mm	Gewicht	11,5 kg
Breite	2200 mm		

Zubehör

150137		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 185 x 700 x 500 mm, Ausgestattet mit Tragegriff, Aus Stahl feuerverzinkt
150139		Bodenplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 130 x 160 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
150148		Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun, Höhe x Breite 170 x 1020 mm, Ausgestattet mit Vorrichtung für 25 Zäune, Aus Stahl feuerverzinkt
150150		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite 125 x 220 mm, Ausgestattet mit 6 Löchern zum Einstecken der Standrohre, Aus Beton
150153		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite 145 x 250 mm, Ausgestattet mit 6 Löchern zum Einstecken der Standrohre, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
150158		Verbindungsschelle für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 51 x 135 x 87 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß