Rollcart
Holz-Sackkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 370 x 140 mm, Gestell mit Kunstharzlackierung in natur, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158351

Rollcart Holz-Sackkarre

erhöhte Stabilität durch hohe Stahlbeschläge

Holz-Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 370 x 140 mm
- Gestell mit Kunstharzlackierung in natur
- Höhe x Breite 1150 x 620 mm
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	370 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	140 mm	Sicherheitsgriff	nein
Material	Holz, Stahl	Höhe	1150 mm
Oberfläche	kunstharzlackiert	Breite	620 mm
Farbe	natur	Tiefe	540 mm
klappbar	nein	Gewicht	15,5 kg

Treppenkufen	nein	

Zubehör

158296		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar