Paletten-Aufsatzwanne

für 4 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 210 l, Höhe x Breite x Tiefe 240 x 1220 x 1220 mm, mit Gitterrost, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 201101

Paletten-Aufsatzwanne

Paletten-Aufsatzwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 210 l
- Höhe x Breite x Tiefe 240 x 1220 x 1220 mm
- mit Gitterrost
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Paletten-Aufsatzwanne	Oberfläche	lackiert
Lagerort	unter Dach	Farbe	blau// RAL5015
Auffangvolumen	210 l	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Material Gitterrost	Stahl

Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	240 mm	fahrbar	nein
Breite	1220 mm	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Tiefe	1220 mm	Gewicht	85 kg

Zubehör

201106		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für 4 x 200-Liter-Fass, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm