

Artikelnummer: 129802

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen 2 afmetingen, draagvermogen 600 kg, Hoogte duwbeugel 990 mm: Deze duwbeugelwagen heeft een draagvermogen van 600 kg en kan in twee maten worden besteld. De hoogte van de duwbeugelwagen is 990 mm. Robuust en stabiel en met een draagvermogen van 600 kg presenteert zich de duwbeugelwagen. De duwbeugelwagen heeft zijn stabiliteit te danken aan het profielstaalframe uit hoekstaal en de stalen buis die stevig aan het basisframe is gelast. De duwbeugelwagen heeft vaste wielen en zwenkwielen met TPE-banden. De vaste wielen kunnen niet worden gedraaid. Het laadvlak van de duwbeugelwagen is gemaakt van MDF-platen in beukenhouten afwerking. U ontvangt de duwbeugelwagen met een lengte van 1000 mm en een breedte van 700 mm of een lengte van 1200 mm tot een breedte van 800 mm. De laadhoogte is 285 mm, de duwbeugel 990 mm. Meer details: Profielstaalframe van hoekstaal en vierkante buis. Vaste wielen en zwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, gegalvaniseerde behuizing Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Vaste wielen niet draaibaar Stalen buis stevig aan het basisframe gelast Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking Stalen buis a^o: 26,9 x 1,75 mm Laadvlakhoogte: 285 mm Hoogte duwbeugel: 990 mm Draagvermogen: 600 kg Wiel a^o: 200 mm Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) Afmetingen: naar keuze l 1000 x b 700 mm of l 1200 x b 800 mm

