

# Sanicondens Pro N

Robust, leistungsstark und extrem schaltsicher




## PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Einbausatz inklusive
- Alarm\*: potentialfreier Kontakt
- Boden- und Wandmontage




## TECHNISCHE DATEN


Einleitungsöffnung	2 Einlässe mit 28 mm
Druckleitung Anschluss	10 mm
Behältervolumen	2,2 l
Max. Durchflussrate bei 1 m	6,2 l/min
Max. Wassereintrittstemperatur	80 °C (S3 15 %)
Max. Leistung der angeschlossenen Gastherme	50 kW
Max. Leistung der angeschlossenen Öltherme	30 kW
Stromversorgung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	60 W
Max. Stromaufnahme	0,52 A
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gewicht	2 kg
Befestigungsschrauben, 1 Einlassstutzen, Anschlussstutzen für HT-Rohr 50 mm, 1 Ablaufschlauch (5 m) und 1,5 m Netzkabel, 1 Gummistopfen, 1 Kabel für die vorinstallierte Alarmschaltung	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0046SK6
GTIN	3308815083674



## ABMESSUNGEN



## PUMPENKENNLINIE



\*Anschluss des potentialfreien Kontaktes an Brennwertgeräten ist zwingend notwendig.