

UP-Dimmer für Energiesparlampen T39.08

Art-Nr	3900x0800
Anschluss	Schraubklemmen
Farbe	Froschgrün
Techn. Daten allg	230 V~, 50 Hz
Leistung	20-250 W/VA
Betätigung	• Metallwelle 4 mm • Druck-Wechsel-Schalter • mit Softrasterung
Verpackung	Einzel in Faltschachteln
VPE	1/10/100 Stück
Geeignet für	dimmbare • Energiesparlampen • LED-Lampen • NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo • Glühlampen • HV-Halogenlampen
Sonstiges	• Kein Stand-by-Verbrauch • Keine schadstoffhaltigen Teile (wie z.B. Blei, Chrom VI, Quecksilber, Cadmium etc.) • Polymere, markant gestaltete Tragplatte • Integrierte Installationshilfen • Deutsche Fertigung

