



Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10,5



Bestelldaten

Bestellnummer	115000 1-10,5
GTIN	4045197024053
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.

Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Bohrerbereich: 1 - 10,5 mm

Anzahl Bohrer: 24

Kernloch-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Bohrerbereich	1 - 10,5 mm
Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Anzahl Bohrer	24

Schaft	Zylinderschaft
Kernloch-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer