# KERN
## Schallpegelmessgerät
### SAUTER SU 130

Ablesbarkeit in 0,1 dB Schritten,
Gehäuse aus Kunststoff, Display

**Artikelnummer: 236011**

Schallpegelmessgerät

- für Industrie- und Baubranche
- Messbereich 130 dB
- Ablesbarkeit in 0,1 dB Schritten
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit den Funktionen Hold, Peak, Grenzwert
- Display
- Lieferung inklusive Koffer

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waagentyp | Messgerät | Höhe | 26 mm |
| Messgerätetyp | Schallpegelmessgerät | Breite | 0 mm |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Industrie- und Baubranche | Tiefe | 63 mm |
| Ablesbarkeit | 0,1 dB | Lieferumfang | inklusive Koffer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 130 dB | WEEE-Registrierungsnummer | DE80821200 |
| Spannungsversorgung | Batterie 4x1,5V AAA | WEEE-Geräteart | Kleingerät KAT 5 |
| Waage Funktionen | Hold, Peak, Grenzwert | Marke laut EAR-Register | KERN |
| Waage Ausstattung | Display | Gewicht | 0,77 kg |
| Material | Kunststoff | | |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 216459 | | PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun |
| 217145 | | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 221342 | | Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier |
| 231458 | | Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss |
| 235833 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau |