

Verbindungsstecker


Verbindungsstecker KS2-...

Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.


KS2-6L/A




KS2-6L/N



KS2-12L/A



KS2-12L/N



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Steckweite	Passend für		*Standardfarben
63.9352-*	KS2-6L/A	AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Au	21 22 23 24 25
63.9353-*	KS2-6L/N	AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Ni	21 22
63.9354-*	KS2-12L/A	AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Au	21 22 23 24 25
63.9355-*	KS2-12L/N	AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Ni	21 22 23 24 25

Unsere Ø 2 mm-Verbindungsstecker KS2-... sind mit der bewährten MULTILAM ausgestattet und schaffen vibrationsfeste Kontakte. Zusammen mit den Buchsenleisten BL2-... (Seite 25) ideal für den platz-

sparenden Einsatz auf Prüftafeln geeignet, z. B. in der Luftfahrt-industrie bei Test und Service. Die vergoldeten Ausführungen bieten sehr niedrige Kontaktwiderstände und höchste Korrosionsbeständigkeit.



Optionale Farben [23](#) [24](#) [25](#) [28](#) [29](#)

Weitere Informationen, Seite 6