

Konverter RS 422 zu TTY weiblich (15-polig), verschraubbar mit RS-422-Schnittstelle, Kabelabgang 180 Grad, zum Anschluss von SIMATIC S5 Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Konverter RS 422 zu TTY
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	9; Männlich (RS 422)
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	15; Weiblich (TTY)
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	42 mm
Höhe	62 mm
Dicke	11 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	28 g
Lieferumfang	

Liefermenge in Stück	1
<b>Sonstiges</b>	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle SIMATIC HMI RS 422 Schnittstellen geeignet, Details siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes
<b>Nutzbar in folgenden Produkten</b>	
• Produkt 1	6AV6642-0*
• Produkt 2	6AV6542-0*
• Produkt 3	6AV6545-0*
• Produkt 4	6AV6644-*
• Produkt 5	6AV6545-8*
• Produkt 6	6AV6640-0C*
• Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
• Produkt 9	6AV6643-7DD00-*
• Produkt 10	6AV2124-*
• Produkt 11	6AV2128-3*
• Produkt 13	6AV6647-*
• Produkt 14	6AV6643-8*
• Produkt 15	6AV2123-2*
<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2023 