Konischer Behälter

Höhe x Länge x Breite 400 x 830 x 570 mm, Inhalt 106 l, Aus Polyethylen, in weiß

Made in Germany

Artikelnummer: 503778

Konische Behälter

mit verstärktem Rand

Konischer Behälter

- Höhe x Länge x Breite 400 x 830 x 570 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 390 x 770 x 510 mm
- Inhalt 106 l
- Aus Polyethylen
- in weiß
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Ausgestattet mit eingespritztem Alurohr-Rahmen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Material	Polyethylen
Euronorm	nein	stapelbar	nein
Inhalt	106 l	nestbar	ja
Höhe	400 mm	faltbar	nein
Innenhöhe	390 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Länge	830 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenlänge	770 mm	Behälter Ausstattung	eingespritzter Alurohr-

			Rahmen
Breite	570 mm	Deckel	nein
Innenbreite	510 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Bodenlänge	690 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Bodenlänge innen	680 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Bodenbreite	440 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Bodenbreite innen	430 mm	Farbe	weiß
Form	konisch	Gewicht	6,2 kg

Zubehör

503780		Rollwagen, Für konische Behälter, Gestell aus Aluminium

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung