SIEMENS

Datenblatt 6AV6671-1CB00-0AX2

SIMATIC HMI SPEICHERKARTE 128 MB MULTI MEDIA CARD FUER OP 77B, TP/OP 177B, TP/OP 277, C7-635, MP 177, MP 277, MP 377, MOBILE PANEL 177, MOBILE PANEL 277 UND ALLE ANDEREN HMI PANELS MIT MM-STECKPLATZ

Produkttyp-Bezeichnung	
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,3 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	60 mA
Speicher	
Art des Speichers	Multimedia Card
Speichergröße	128 Mbyte
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG

Mechanik/Material	
Gehäuseart (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja

Maße	
Breite	24 mm
Höhe	32 mm
Dicke	2,1 mm

Gewichte	
ohne Verpackung	3 g

Lieferumfang	
Liefereinheit in Stück	1

Sonstiges	
Hinweis:	für OP 77B, TP177B, OP 177B, TP 277, OP 277, C7-635, MP 177, MP 277, MP 377, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Comfort Panel
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6641-0CA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6642-0B*
• Produkt 3	6AV6642-0D*
• Produkt 4	6AV6643-0AA01-1AX0
• Produkt 5	6AV6643-0BA01-1AX0
• Produkt 6	6AV6643-7BA*
• Produkt 7	6ES7635-2EB*
• Produkt 8	6AV6642-0EA01-3AX0
• Produkt 9	6AV6643-0D*
• Produkt 10	6AV6643-7D*
• Produkt 11	6AV6643-0C*
• Produkt 12	6AV6643-7CD00*
• Produkt 13	6AV6643-8AD10*
• Produkt 14	6AV6545-0AH10-0AX1
• Produkt 15	6AV6644-0*
• Produkt 16	6AV6644-8AB20*
• Produkt 17	6AV6545-0C*
• Produkt 18	6av2124-0*
• Produkt 19	6av2124-1*
• Produkt 20	6AV2124-2DC01-0AX0

letzte Änderung: 12.03.2015

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG