Blume Förderanlagen
Rollenbahn

Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahn Länge x Breite 2 m x 500 mm, Achsabstand 75 mm

Artikelnummer: 414615

Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

Gerade

Rollenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 2 m x 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	700 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm

Material Rolle	Kunststoff	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	50 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	2 m	Oberfläche Rahmen	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	500 mm	Gewicht	24 kg
Breite	540 mm		

Zubehör

126304		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
415979		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm
416097		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm
424379		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm, Achsabstand 75 mm, mit Scharnieren und Handgriff
428631		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428675		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428722		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428766		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428802		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428846		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429033		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429077		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429146		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

429204		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau