BACH MANN

Multiprises 19" IT PDU BASIC 1 U - avec protection contre la surtension

• multiprises de qualité supérieure pour le montage dans une baie réseau 19" • prise prise à contact de securité à 7 ou 8 prises avec ou sans interrupteur à bascule lumineux à 2 pôles (16 A) • protection contre la surtension 6,5 kA • câble de connexion de 2,0 m (HO5VV-F3G1,50qmm) avec prise à contact de securité - connecteur angulaire • dispositif pour la fixation en 4 positions, de 90 degré respectivement • boîtier aluminium de couleur noire • dimensions: (L)483 x (P)44 x (H)44 mm • contenu de la livraison: multiprises 19", équerre de fixation 19" avec vis

pour le marché: D / L / A

19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, lichtgrau

19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, schwarz

Gerätezuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Produit	Modèle	Hauteur de montage	Slots	Équipements	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Multiprise avec protection contre la surtension	8 prises, sans interrupteur	gris lumière	8-fach	ohne Schalter	grau	333.404	11290039
Multiprises 19" avec protection contre la surtension	8 prises, sans interrupteur	1 HE	8-fach	ohne Schalter	schwarz	333.534	11296100

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM Marketing GmbH. Tous droits réservés.