BACH MANN

19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, 1 HE, 8-fach, ohne Schalter - mit Überspannungsschutz

- hochwertige Steckdosenleiste aus Aluminium
- zur horizontalen und vertikalen Montage
- Schutzkontakt-Steckdosen in 35°- Anordnung mit vernickelten Schutzkontakten
- Überspannungsschutz 6,5 kA
- 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm) mit Schutzkontakt - Winkelstecker
- inklusive Haltewinkel für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90 Grad
- Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm
- Lieferumfang: 19" Steckdosenleiste, 19" Befestigungswinkel mit Schrauben
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:
- platzsparende Steckdosenleiste, ideal für den IT Rack-Systeme

Für wen geeignet:
- EDV-Fachhandel
- Server- und Netzwerkschränke im 19"-Bereich

19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, lichtgrau

19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, schwarz

Gerätezuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überspannungsschutz	Kabellänge: 2,0 m	1 HE	8-fach	ohne Schalter	grau	333.404	11290039
		1 HE	8-fach	ohne Schalter	schwarz	333.534	11296100

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH