


Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-60G-120-S1

Teilenummer: 2798665

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	5.320 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform