


## MagikNUT 16 LG



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Polyamid, Edelstahl
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	16
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Gesamtlänge TL</b>	15,8 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	24 mm
<b>Eckmaß E</b>	25 mm
<b>Ø Kabel Schirm außen</b>	3,5 mm - 9 mm
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7035
<b>Bestellnr. RAL 7035</b>	10110660
<b>Typ</b>	MagikNUT 16 LG
<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000940

### Empfohlenes Zubehör

<b>ESKV-L 16</b>	10066391
<b>ESKV 16</b>	10066411

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com