

## PA279CRV

EAN 4711081951506


Produkt Nummer 90LM08E0-B01K70



- 27-Zoll 4K (3840 x 2160) HDR-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, IPS-Panel und einem breiten Betrachtungswinkel von 178°
- Großer Farbraum mit 99% DCI-P3 und 99% Adobe RGB Abdeckung
- Calman-geprüft und werkseitig auf Delta E < 2 Farbgenauigkeit vorkalibriert
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort über USB-C mit 96 Watt Power Delivery, DisplayPort, HDMI und USB-Hub
- Schlankes Profil und kompakte Basis, plus wandmontierbares Design für maximalen Platz auf dem Schreibtisch



**22** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten PA279CRV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (peak):	400 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch):	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	5 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,155 x 0,155 mm
Pixeldichte:	163 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	15 – 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	99%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%
Adobe RGB-Abdeckung:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhöreranschluss:	Ja

USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhöreranschlüsse:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	612,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	538,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	5,78 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,41 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):	4,07 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	26,14 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	691 mm
Verpackungstiefe:	138 mm
Verpackungshöhe:	427 mm
Paketgewicht:	8,69 kg
Verpackungsart:	Box

### Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

### Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Silber

### Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W