

Schlagschrauber 3/8"

15QMAX

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Ultra-Kompakt



Ultra-Kompakt: Mit 520 Nm Lösemoment bei nur 1,09 kg ist der 15QMAX der mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Ultra-kompakt-Schlagschrauber überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgehäuse optimiert die Handhabung und reduziert das Gewicht ohne Einschränkung der Leistung.

- Original-Doppelschlagwerk Ingersoll Rand.
- Neuste Generation 7-Lamellen-Motor.
- Feinfühliges Drückerrad für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- 3-stufiger Leistungsregler.
- Ein-Hand-Umsteuerung.
- 360 Grad drehbarer Lufteinlass.

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/8
Max. Drehmoment (Nm)	520
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	6000
Schraubengröße	M12
Gewicht (kg)	1,09
Gesamtlänge (mm)	117
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	481
Schlagzahl (1/min)	1350
Geräuschpegel (dB(A))	89,7

15QMAX

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Ultra-Kompakt



38-017

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
17 mm



38-019

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
19 mm



38-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19
mm



38-010-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 10
mm



38-012-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 12
mm



38-014-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 14
mm



38-013L-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn lang, SW 13 mm



38-017L-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn lang, SW 17 mm



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,
Tubenpresse) für IR Komposit-
Schlagschrauber



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l
Flasche) Klasse 1, Nr. 10