agrafeuses pour cartons

pour agrafes profondeur 18 mm, pour 1000 agrafes, commande par air comprimé

Numéro d'article: 634655

Agrafeuse pour cartons

Pistolet agrafeuse pneumatique

agrafeuses pour cartons

- pour agrafes profondeur 18 mm
- pour 1000 agrafes
- commande par air comprimé
- convient pour cartonnages à cannelure simple ou double

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	capacité de charge	1000 pièce
type d'outil	agrafeuses pour cartons	commande	air comprimé
longueur des côtés	18 mm	Poids	3 kg
convient pour (produit/matériau)	cartonnages cannelure simple/double		

Accessoires

636038		outil de levage, profondeur d'agrafage 18 mm

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
502409		angle de protection des bords, en plastique en noir, longueur 40 mm, fixation avec mandrin de fixation
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
552386		caisse en carton ondulé, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 1180 x 780 x 550 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg