## Rollcart
## Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 2x10 l  Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung

**Artikelnummer: 202908**

## Rollcart Flaschenkarre

### für 2x10-Liter-Flaschen

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 2x10 l Flasche
- Höhe x Breite 1050 x 530 mm
- passend für Flaschen mit Ø 140 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transportgerät | Transportkarre | Radlager | Rollenlager |
| Karrentyp | Flaschenkarre | Durchmesser Rad | 200 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Traglast | 100 kg | Stützrad | nein |
| Kapazität | 2x10 l | Sicherheitsgriff | nein |
| für Flaschendurchmesser | 140 mm | Ladungssicherung | Flaschenhalterung mit Sicherungskette |
| Material | Stahl | Höhe | 1050 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Breite | 530 mm |
| klappbar | nein | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Treppenkufen | nein | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Bereifung | Vollgummi | Garantie | 5 Jahre |
| Material Felge | Kunststoff | Gewicht | 10,5 kg |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 202917 | | Werkzeugkasten für Flaschenkarre, Aus Stahl |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 144744 | | Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 201077 |  | Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 206148 | | Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm |
| 407817 | | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |