ESD-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 11 l, Aus Polypropylen in schwarz, Wände geschlossen

Artikelnummer: 229993

ESD-Stapelbehälter

- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
- Inhalt 11 l
- Aus Polypropylen in schwarz
- Wände geschlossen
- Einfacher Transport durch Griffleiste
- mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	stapelbar	ja
Inhalt	11 l	stapelbar durch	Stapelrand
Höhe	120 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Länge	400 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Breite	300 mm	Tragevorrichtung	Griffleiste
Material	Polypropylen	Farbe	schwarz
elektrisch leitend	ja	Gewicht	1 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen		

Zubehör

230007		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für ESD-Stapelbehälter, Länge x Breite 400 x 300 mm, in schwarz
230009		Scharnierdeckel, Aus Polypropylen, für ESD-Stapelbehälter, Länge x Breite 400 x 300 mm, in schwarz

Dazu passt auch ...

141936		Warnschild, Symbol/Text: elektrische Spannung, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
216910		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 225 x 150 mm
222763		Strickhandschuh, aus Polyamid in weiß, nahtlos, Größe 9
225130		Papier-Warnklebeband, Text / Symbol: "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Text in Deutsch und Englisch, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Klebeband in braun, Aufdruck in rot