

## Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 523 x 800 x 600 mm, Inhalt 151 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden doppelt verstärkt, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 209666



## mobiler Rechteckbehälter

### 3in1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox

Rechteckbehälter






- Geeignet sowohl für großvolumige, aber leichte Teile als auch für schweres Ladegut
- Höhe x Breite x Tiefe 523 x 800 x 600 mm
- Inhalt 151 l
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen
- Boden doppelt verstärkt
- Unterbau Rollen
- Etikettierflächen an den Stirnseiten
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lieferung inklusive Etikettenabdeckungen

## Technische Details

Behältertyp	Rechteckbehälter	unterfahrbar	ja
geeignet für	großvolumige, leichte	Unterbau	Rollen

(Produkt/Material)	Teile, schweres Ladegut		
Euronorm	ja	Fahrgestell	4 Lenkrollen
Inhalt	151 l	Rad-Ø	75 mm
Höhe	523 mm	Beschriftungsfeld	Etikettierflächen an den Stirnseiten
Breite	800 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Tiefe	600 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeeignung	nein
recyclbar	ja	Deckel	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	blau
Bodenkonstruktion	doppelt verstärkt	Lieferumfang	inklusive Etikettenabdeckungen
faltbar	nein	Gewicht	7,76 kg

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium