## Hymer
## Seilzugleiter
### SC 40

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge 3,57 - 8,34 m, dreiteilig, aus Aluminium

**Artikelnummer: 157728**

## Hymer Seilzugleiter SC 40

Seilzugleiter

- 3 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,07 m
- Holmlänge 3,57 - 8,34 m
- Breite 355 mm
- dreiteilig
- Seile in verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 29,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steigtechnik | Anlegeleiter | Leiter Funktion | Seile in verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung |
| Leitertyp | Seilzugleiter | Unterbau | Quertraverse |
| Material | Aluminium | Nutzung | einseitig |
| Holmlänge | 3,57-8,34 m | klappbar | nein |
| Arbeitshöhe | 8,07 m | fahrbar | nein |
| Sprossen Anzahl | 3 x 12 | Treppengängig | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Norm | DIN EN 131 |
| Breite | 355-490 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Breite Quertraverse | 1,2 m | Gewicht | 29,5 kg |
| Leiter Ausführung | dreiteilig | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 224582 | | Antistatikband, Für Leiter |
| 656137 | | Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter |