Scheda prodotto 683100

Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 3/L

rosso

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 3/L in 4 colori (rosso, giallo, blu, verde)
- Capacità/Capacità massima consentita: 4,24 litri / 2,30 litri
- Portata 15 kg/Carico impilabile: 164 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 4 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 3/L in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale 10^3 - 10^6 ohm

Ordine minimo	18
Buste in cartone	0
Unitp ordine	Pezzo
Lunghezza cartone	334
Produttore	hünersdorff
Altezza cartone	681
EAN	4007228704013
Colore	rosso
Altezza pallet	2,193
Larghezza	146
Altezza	127
Larghezza pallet	0,8
Pezzi/strato	108
Profondità	318
Volume m3	0
lordo kg	0,28
Peso lordo pallet kg	94,52
Peso lordo unità di imballaggio kg	4,14
Cartoni per strato	6
Peso unità di imballaggio	0,000
Pezzi/pallet o cassa	324
Unità di imballaggio	18
Larghezza cartone	422
Lunghezza pallet	1,2
Totale cartoni	18
Volumen L	4.24
Strati	3