VARIOfit
Etagenwagen

Traglast 400 kg, mit 2 Etage(n), neigbar, Ladefläche Länge x Breite 1650 x 650 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 400754

VARIOfit Etagenwagen

2 Etagen mit Holzböden

Etagenwagen

- Traglast 400 kg
- mit 2 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1650 x 650 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1275 x 1805 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1650 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	650 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1275 mm	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	neigbar	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	klappbar	nein
Traglast	400 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Länge	1805 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	650 mm	Gewicht	65 kg
Euronorm	nein		

Zubehör

203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
400759		Einhängeboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1570 x 635 mm, mit Abrollrand, aus MDF

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkierfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l

505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau