# Gerüst

**modular**

4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Podest Höhe 950 mm, Aus Aluminium

**Artikelnummer: 530776**

## Leitern-Gerüst modular

Geróst

- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Podest Hφhe 950 mm
- 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fuikappen am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 11,3 kg
- gemδi DIN EN 14183

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steigtechnik | Gerüst | fahrbar | ja |
| Modul | Tritt | Treppengängig | nein |
| Material | Aluminium | Sicherheitsbügel | nein |
| Höhe Podest | 950 mm | Spreizsicherung | ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nutzung | einseitig | Ablageschale | nein |
| Stufen Anzahl | 4 | Unterbau | 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Norm | DIN EN 14183 |
| klappbar | ja | Gewicht | 11,3 kg |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 530778 | | Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 1,5 m |
| 530779 | | Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 2 m |