VARIOfit
diable monte-escaliers

avec jeux de 5 étoiles, force 200 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 531476

VARIOfit Diable monte-escalier 5 roulettes

Pelle extra large

diable monte-escaliers

- avec jeux de 5 étoiles
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1310 x 610 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- kit étoiles avec bandage caoutchouc plein
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	tôle d'acier
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	bandage kit étoiles	caoutchouc plein
largeur de pelle	480 mm	roulement kit étoiles	roulement à billes
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
kit étoiles	5 étoiles	hauteur	1310 mm
matériau	acier	largeur	610 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	garantie	12 années
pneumatique	air	Poids	29 kg
Ø de roue	260 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm