Cascoo
Lenkrolle

Traglast 350 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 47 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243643

Lenkrolle

- Traglast 350 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	350 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	47 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,94 kg