StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

StarTech ID: FAN370PRO

Mesurant 65 x 60 x 45 mm, ce ventilateur/refroidisseur de processeur Socket 7/370 est un dissipateur thermique et un ventilateur combinés conçus pour refroidir les processeurs de haut rendement. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est doté d'un dissipateur thermique extra-large combiné avec un moteur DC à roulement à bille sans balai de 6 x 2 cm silencieux. Le ventilateur dispose d'un design de pale de haute efficacité capable de déplacer 0,60 m3/min qui fournit une capacité de refroidissement suffisante pour les processeurs Celeron et Pentium III pouvant atteindre 1,4 GHz. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est alimenté par une connexion TX3 (3 broches) à l'alimentation de l'ordinateur et est une solution de refroidissement appropriée pour les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6 à n'importe quelle vitesse. Remarque : pour alimenter le processeur Socket 7/370 en utilisant une connexion LP4 (4 broches) à la source d'alimentation, voyez notre câble répartiteur d'alimentation TX3 en Y vers 2 LP4 (CPUFANADAPT).

Applications

- Remplacez un refroidisseur de processeur Socket 370/7/A défectueux ou bruyant
- Compatible avec les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6
- Compatible avec les processeurs Duron Socket A AMD jusqu'à 1,2 GHz

Features

- Ventilateur à roulement à bille 60 mm
- Construction du dissipateur thermique en aluminium
- Connecteur de ventilateur Molex standard 3 broches

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Ventilateurs	1 - 58 mm
Dimensions du ventilateur	58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
Type ventilateur à roulement	Ball Bearing
Type de dissipateur thermique	Aluminium
Dimensions du dissipateur thermique	58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)
Types de connecteur	1 - Molex Fan (3 pin; TX3) Femelle
TR/M	4000
Débit d’air	20.2 CFM
Niveau de bruit	31 dBA
Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Poids du produit	136 g [4.8 oz]
Tension d'entrée	12 DC
Poids brut	0.2 kg [0.4 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Refroidisseur de processeur à ailettes liées Socket 7/370
Inclus dans le paquet	1 - paquet de graisse thermique

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant
Available