pistolet de rétraction

RIPACK 3000

longueur de tuyau 8 m, puissance 83 kW

Numéro d'article: 530223

Pistolet de rétraction RIPACK 3000

pistolet de rétraction RIPACK 3000

- tête de chalumeau pivotante à 360°, poignée avec articulation rotative, la tête de pistolet reste froide (aucun risque de brûlure)
- longueur de tuyau 8 m
- puissance 83 kW
- livré avec détendeur de sécurité, clé de montage et mallette de stockage

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	équipement accessoires d'emballa	tête de chalumeau pivotante à 360°, poignée avec articulation rotative, la tête de pistolet reste froide (aucun risque de brûlur
puissance	83 kW	volume de livraison	avec détendeur de sécurité, clé de montage

			et mallette de stockage
longueur de tuyau	8 m	Poids	6 kg

Accessoires

521525		dérouleur de housses rétractables, pour films d'une largeur maximale de 1400 mm, hauteur x largeur x profondeur 800 x 1580 x 770 mm, en métal

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame