

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1002 x 604 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 527665



Das Lagersystem



META Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1002 x 604 mm
- Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm

- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Anbaufeld	Fachbreite	1000 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachtiefe	600 mm
Höhe	2500 mm	Feldlast	800 kg
Breite	1002 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	604 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	8 Stück	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
Fachlast	80 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Gewicht	38,958 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

Zubehör

150072		Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150074		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
489192		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527659		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 752 x 604 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittpläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg